

# membránkészlet DADB-S1-50-S251-300

Cikkszám: 553489

FESTO

ISO 6432 szerinti szabványos hengerhez.



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték  |
|---|--|
| Külső átmérő                                | 57 mm  |
| Méret                                       | 50   |
| Lökettartomány                              | 251 ... 300 mm                                   |
| Dugattyúrúd hosszabbítás                    | 88 mm  |
| Konstrukció                                 | kerek  |
| Beépítési helyzet                           | tetszőleges                                      |
| Konstrukciós felépítés                      | Tömlő készlet<br>közösített lefúvással           |
| KBK korrózióállósági osztály                | 3 - erős korróziós károsodás                     |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L                                   |
| RSBP classification to CD-0033              | F5a  |
| Vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképesség | Por<br>Forgácsok<br>Olajok<br>Kenőzsír<br>Benzin |
| Védettség                                   | IP54   |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 ... 80 °C                                    |
| Gyártmány súlya                             | 131 g  |
| Felfogási mód                               | menetes csappal<br>belső menettel                |
| Pneumatikus csatlakozás                     | G1/4   |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform                                     |
| Material adapter components                 | PA erősítésű                                     |
| Material seals                              | NBR  |
| Material bellows                            | NBR  |
| Material threaded pin                       | erősen ötvözött acél, rozsdamentes               |