



közelítéskapcsoló SIEF-M12B-PS-S-L

Cikkszám: 553541

FESTO

csatlakozóval, szintbe építhető



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Névleges kapcsolási távolság	3 mm
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 85 °C
Ismétlési pontosság	0.16 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max. kapcsolási frekvencia, DC	3,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 sarkú M12x1 Csatlakozó
Material connector housing	Sárgaréz krómozott
Méret	M12
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	24 g
Material housing	Sárgaréz krómozott
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Védettség	IP68
Zavarvédelem mágneses mezővel szemben	mágneses DC és AC mező
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3