


villás fényorompó SOOF-M-FL-SM-C50-N

Cikkszám: 553556

FESTO

stabil fém ház.



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikus
Mérési eljárás	Villás fényorompó
Világítás típusa	vörös
Minimális tárgyméret	0.5 mm
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Ismétlési pontosság	0.04 mm
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	átkapcsolható
Hiszterézis	≤ 0.25 mm
Max.kapcsolási frekvencia	4,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 35 V
Maradó hullámosság	± 5 %
Üresjáratú áram	32.5 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	üzemi feszültség csatlakozókhoz
Elektromos csatlakozás	3 sarkú M8x1 Csatlakozó
Méret	Villa 50x55 mm
Villatávolság	50 mm
Gyártmány súlya	110 g
Material housing	Horgany présöntvény lakkozott
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Beállítási lehetőségek	Potenciométer
Védettség	IP67
Szigetelési feszültség	50 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Szenyeződés foka	3