


# műanyag tömlő PUN

Cikkszám: 553573

FESTO

Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési mennyiséget.



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Külső átmérő	3 ... 16 mm
Belső átmérő	2 ... 11 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 30 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Szín	kék barna sárga zöld natúr vörös fekete ezüst áttetsző kék áttetsző sárga áttetsző zöld áttetsző piros áttetsző fekete fehér
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)