

műanyag tömlő PAN

Cikkszám: 553610

FESTO

Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési mennyiséget.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Külső átmérő	4 ... 16 mm
Belső átmérő	2.5 ... 12 mm
A következő szabványnak felel meg:	DIN 73378-PA12-PHL
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 35 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint Kőolaj
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-60 ... 100 °C
Szín	kék barna sárga zöld natúr vörös fekete ezüst fehér
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	Poliamid 12 TPE-A