

műanyag tömlő PLN

Cikkszám: 553850

FESTO

Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési mennyiséget.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Külső átmérő	4 ... 16 mm
Belső átmérő	2.9 ... 12 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztasza kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Szín	kék barna sárga zöld natúr vörös fekete ezüst fehér
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PE