

# műanyag tömlő PAN-12X1,75-BL

Cikkszám: 553910

FESTO

külső méretre kalibrált, hővel és mechanikusan jól terhelhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	64 mm
Belső átmérő	8.4 mm
Min.hajlítási sugár	29 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.7 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 246.5 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:~:] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.06 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	12 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	kék
Shore keménység	D 55 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-A