

műanyag tömlő PAN-6X1-GE

Cikkszám: 553931

FESTO

külső méretre kalibrált, hővel és mechanikusan jól terhelhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső átmérő | 6 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 32 mm |
| Belső átmérő | 4 mm |
| Min.hajlítási sugár | 14 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.9 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 19 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 275.5 psi |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító hely | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 80 °C |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.016 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz |
| Szín | sárga |
| Shore keménység | D 55 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-A |