


műanyag tömlő

PUN-10X1,5-SW-300

Cikkszám: 553940

FESTO

külső átmérőre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhoz, CN- és CK csavarzatokhoz poliuretán (élelmiszeripari alkalmazásokra nincs engedélyezve).



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	10 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	54 mm
Belső átmérő	7 mm
Min.hajlítási sugár	28 mm
Használati útmutató	TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.0489 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)