


Összekötő vezeték NEBV-H1G2L-P-2.5-LE2

Cikkszám: 554031

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	Für statische Anwendungen
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Üzemi feszültségtartomány AC	4.5 ... 26.4 V
Üzemi feszültségtartomány DC	4.5 ... 26.4 V
maximális kimeneti áram	2,000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
KBK korrózióállósági osztály	4
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Gyártmány súlya	60 g
Elektromos csatlakozás	2 eres Egyenes csatlakozó/kábel
Kábelhossz	2.5 m
Felfogási mód	Clip
Színkód, érszigetelés	Pin 1 = fekete Pin 3 = schwarz/rot
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	POM PUR
Anyag információ, kábelköpeny	PVC