



elosztó tömb MS4N-FRM-FRZ

Cikkszám: 554101

FESTO

két nyomásszabályozó szelep közötti közdarabként alkalmazható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 14 bar
Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban	4,050 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	3,250 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	2,900 l/min
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	60 g
Pneumatikus csatlakozás 3	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 4	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény