


Motorkábel NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Cikkszám: 556794

FESTO

motor és vezérlő összekötéséhez



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Vezetési tulajdonság | vonzólóláncos alkalmazásra megfelelő |
| Szennyeződés foka | 3 |
| Védettség | szerelt állapotban IP65 |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -40 ... 90 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -50 ... 90 °C |
| Min.kábel hajlítási sugár | 60 mm |
| Kábelszerkezet | árnyékolt 6 x 1 mm ² |
| Kábel átmérő | 8 mm |
| Kábelhossz | 2.5 m |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform |
| Anyag információ, kábelköpeny | TPE-U(PUR) |