


Encoder kábel NEBM-T1G12-T1G12-2.5

Cikkszám: 556795

FESTO

motor és vezérlő összekötéséhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	vonzólóláncos alkalmazásra megfelelő
Szennyeződés foka	3
Védettség	szerelt állapotban IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-40 ... 90 °C
Környezeti hőmérséklet	-50 ... 90 °C
Min.kábel hajlítási sugár	82 mm
Kábelszerkezet	árnyékolt 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Kábel átmérő	11 mm
Kábelhossz	2.5 m
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)