

axiális készlet EAMM-A-K62-140A

Cikkszám: 557993

Kifutó termék

FESTO

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

[Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	47 Nm
Gyártmány súlya	1,590 g
Csatlakozófelület, szabályozó	K62
Interfészkód, motor In	140A
Anyag megjegyzés	RoHS konform