


axiális készlet EAMM-A-K95-120G

Cikkszám: 557997

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	150 Nm
Gyártmány súlya	2,670 g
Csatlakozófelület, szabályozó	K95
Interfészkód, motor In	120G
Anyag megjegyzés	RoHS konform