

tengelykapcsoló ház

EAMK-A-L38-38A

Cikkszám: 558011

FESTO

alkalmas a következőkhöz: EGC-....-TB-hez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	81 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L38
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	38A
Anyag megjegyzés	RoHS konform