


# hajtótengely EAMB-16-7-8X15-8X10

Cikkszám: 558034

FESTO

üreges tengellyel rendelkező hajtóművek csatlakoztatásához.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	8 mm
Felfogó átmérő 2	8 mm
Méret	50
Névleges hossz	15 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	0.45 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	4.5 Nm
Gyártmány súlya	20.2 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform