


# hajtótengely EAMB-44-7-35X30-32X32

Cikkszám: 558038

FESTO

üreges tengellyel rendelkező hajtóművek csatlakoztatásához.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	35 mm
Felfogó átmérő 2	32 mm
Méret	185
Névleges hossz	30 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	75.3 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	200 Nm
Gyártmány súlya	463 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform