

l csőcsavarzat NPQM-LH-G38-Q10-P10

Cikkszám: 558835

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	8.5 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Konstrukció	L-shape
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Névleges meghúzási nyomaték	9 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	77.9 g
Felfogási mód	Hollow bolt with external hex
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	10 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz
Material hollow bolt	Horganyzott sárgaréz
Material of tubing seal	NBR