


Axiális készlet EAMM-A-A19-40A

Cikkszám: 558894

FESTO

EGSA konzolos hajtóműhöz illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	19
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	1.06 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	2.3 Nm
Gyártmány súlya	240 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform