


csatlakozó

EAMC-20-30-6-6

Cikkszám: 558901

FESTO

EGSA konzolos hajtóműhöz illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	6 mm
Felfogó átmérő 2	6 mm
Méret	20
Névleges hossz	30 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	9,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	1.06 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	2.3 Nm
Gyártmány súlya	20 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform