

csatlakozó kábel

VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

Cikkszám: 560411

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Gyártmány súlya	1,120 g
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Min.kábel hajlítási sugár	63 mm
Kábel átmérő	12.5 mm
Kábelszerkezet	25x0,34
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PU)