


véglap
VABE-S6-2R-G34
Cikkszám: 560837

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------|-------------------------------|
| A következő szabványon alapul: | ISO 5599-2 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelepsziget típus | 44 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gyártmány súlya | 336 g |
| 12 vezérlő levegő csatlakozás | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G3/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material end plate | Alumínium présöntvény |