


véglap VMPAL-EPL-FL40-IP40

Cikkszám: 560942

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	43 mm
Hossz	107.3 mm
Szelephelyek max.száma	32
Szelep felépítése	Valve sizes can be mixed
Szeleptekercsek max. száma	32
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP40
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	190 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Többpólusú
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Connection pattern FC
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	40
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material end plate	Alumínium présöntvény PA erősítésű