


# véglap VMPAL-EPR

Cikkszám: 560945

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	24.8 mm
Hossz	107.3 mm
Integrált funkció	Pilot air selector for choosing the pilot air supply (internal or external)
Szelep felépítése	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	180 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	M7
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M7
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material end plate	Alumínium présöntvény PA erősítésű