


lap
VMPAL-EG-QS3/8"
Cikkszám: 560959

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20.5 mm
Hossz	107.3 mm
Integrált funkció	ducted exhaust air
Szelep felépítése	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 5 bar
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	60 g
Pneumatikus csatlakozás 3/5 közösített	3/8" külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	PA