

csatlakozó

EAMD-25-22-6.35-10X12

Cikkszám: 561293

FESTO

olyan hajtómű elem, amelyik a léptető- vagy a szervomotor mozgási energiáját átviszi.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|-----------------------|
| Felfogó átmérő 1 | 6.35 mm |
| Felfogó átmérő 2 | 10 mm |
| Méret | 25 |
| Névleges hossz | 22 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 8,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 3.2 kgmm ² |
| Átvihető forgató nyomaték | 3.6 Nm |
| Gyártmány súlya | 43.7 g |
| Anyag megjelölés | RoHS konform |