



ütőkapcsoló P-3-M5-RD

Cikkszám: 561604

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | 3/2 zárt monostabil |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Méret | 22.5 mm |
| Normál névleges átáramlás | 80 l/min |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 8 bar |
| Konstruktív felépítés | Dugattyú ülék |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Névleges méret | 2 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezérlési fajta | közvetlen |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Működtető erő | 14 N |
| Gyártmány súlya | 420 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | M5 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium ötvözet eloxált |