

műanyag tömlő PUN-V0-12X2-BL-C

Cikkszám: 561705

FESTO

lánggátló



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	55 mm
Belső átmérő	8 mm
Min.hajlítási sugár	19 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	For unpressurised use up to 90 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.08 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	12 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	kék
Figyelemfelhívás a színhez	tűzvédelem miatt eltér a standard színtől
Shore keménység	D 54 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)