

műanyag tömlő PUN-V0-12X2-RT-C

Cikkszám: 561713

FESTO

lánggátló



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 55 mm |
| Belső átmérő | 8 mm |
| Min.hajlítási sugár | 19 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.7 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 101.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító hely | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint Water (liquid, free of ice) |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -35 ... 60 °C |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez | For unpressurised use up to 90 °C |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.08 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 12 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz |
| Szín | vörös |
| Figyelemfelhívás a színhez | tűzvédelem miatt eltér a standard színtől |
| Shore keménység | D 54 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |