



# t csatlakozó NEDU-M12D4-M12T4-IS

Cikkszám: 562248

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                       | Érték   |
|--------------------------------|---|
| A következő szabványon alapul: | EN 61076-2-101  |
| Csatlakozási frekvencia        | 100   |
| Felfogási mód                  | becsavarható  |
| Gyártmány súlya                | 25.5 g  |
| Elektromos csatlakozás         | 4 pólusú / 4 pólusú / 4 pólusú<br>A kódolású/A kódolású/A kódolású<br>Aljzat / aljzat / dugó<br>M12x1 / M12x1 / M12x1 |
| Üzemi feszültségtartomány DC   | 0 ... 30 V  |
| Védettség                      | IP65<br>IP67  |
| Környezeti hőmérséklet         | -25 ... 85 °C   |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L  |
| Anyag megjegyzés               | RoHS konform  |
| KBK korrózióállósági osztály   | 3 - erős korróziós károsodás  |
| Material housing               | TPE-U(PU)-vel erősített<br>Horgany présöntvény  |
| Material of union nut          | PA erősítésű  |
| Material seals                 | FPM   |
| Material electrical contact    | Réz ötvözet<br>aranyozott   |