

csatlakozó kábel

VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-

Cikkszám: 562391

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval
Vezetési tulajdonság	Standard
Min.kábel hajlítási sugár	63 mm
Kábel átmérő	12.5 mm
Kábelszerkezet	25x0,34
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PU)