


csatlakozó kábel VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Cikkszám: 562392

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--------------------------------------|
| Elektromos csatlakozás | Kábel, dugóval |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Min.kábel hajlítási sugár | 84 mm |
| Kábel átmérő | 11.2 mm |
| Kábelszerkezet | 25x0,34 |
| Védettség | IP67 IEC 60529 szerint |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 80 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Material cable sheath | PVC |