

mágnestekercs VACC-S13-18-A1-1

Cikkszám: 562889

FESTO

for armature system F19, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	24 V DC: 2,1 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	210 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 Csatlakozó EN 175301-803 szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	PA UP