

# mágnestekerces

## VACC-S18-35-A1-3A

Cikkszám: 562909

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekerces jellemző	230 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	580 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 Csatlakozó EN 175301-803 szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	PA Acél