

# fordító hajtómű



## DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AR-FW

Cikkszám: 563356

Kifutó termék

FESTO

helyzetérzékeléshez, állítható véghelyzet csillapítókkal és kiegyenlített játékú fogaskerekes hajtóművel. Sűrített levegő csatlakozás jobboldalon. Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Méret   | 32   |
| Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon | -20 /+ 6 deg   |
| Fordítási szög  | 180 deg  |
| Csillapítás   | Pneumatikus csillapítás, állítható                             |
| Beépítési helyzet                                     | tetszőleges  |
| Konstrukciós felépítés                                | Fogasléc/tengely   |
| Pozíció felismerés                                    | közelítéskapcsolóhoz   |
| Üzemi nyomás  | 1 ... 10 bar   |
| Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál                  | 0.8 Hz   |
| Működési mód  | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez            | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 1  |
| Környezeti hőmérséklet                                | -10 ... 60 °C  |
| Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál                   | 12.5 Nm  |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték                   | 0.004 kgm <sup>2</sup>   |
| Felfogási mód   | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>belső menettel         |
| Pneumatikus csatlakozás                               | G1/8   |
| Anyag megjegyzés                                      | Réz- és PTFE-mentes  |
| Anyag információ, hajtótengely                        | Nemesíthető acél   |
| Anyag információ, fedél                               | Alumínium  |
| Anyag információ, tömítések                           | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, ház                                 | Alumínium  |