


adapter NPFV-AF-G14-N14-MF

Cikkszám: 563397

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	6 mm
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adapter	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material seals	NBR