

# manométer PAGN-26-1M-P10

Cikkszám: 563736

FESTO

Mpa kijelzési egységgel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Display range	0 ... 1 MPa
Névleges méret, manométer	26
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	5
Védettség	IP43
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	10 mm-es patron
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Material housing	PA
Material screen	PS
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	15 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén