

manométer PAGN-40-1.6M-P10

Cikkszám: 563737

FESTO

Mpa kijelzési egységgel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|-----------------------------------|
| Display range | 0 ... 1.6 MPa |
| A következő szabványnak felel meg: | EN 837-1 |
| Névleges méret, manométer | 40 |
| Konstruktív felépítés | Csőrugós manométer |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Üzemi közeg | Nemesgázok semleges folyadékok |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1.6 MPa |
| Üzemi nyomás | 0 ... 16 bar |
| Operating pressure | 0 ... 232 psi |
| Változó terhelés tényező | 0.66 |
| Mérés pontosság osztály | 2,5 |
| Védettség | IP43 |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Csatlakozási helyzet | Hátoldal központos |
| Pneumatikus csatlakozás | 10 mm-es patron |
| Közeggel érintkező anyagok | Sárgaréz |
| Material of threaded plug | Sárgaréz |
| Material housing | ABS |
| Material screen | PS |
| Ház színe | fekete |
| Gyártmány súlya | 50 g |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | nincs acetilén nincs oxigén |