

löketcsoökkentés

HGRT-HR-20

Cikkszám: 564297

FESTO

a nyitási szög beállításához. A HGRT radiális megfogóhoz alkalmas.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Állítható véghelyzet tartomány/hossz	25 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Felfogási mód	a megfogóra csavarozva
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material locknut	Edzett acél
Material screws	Acél