

# l hosszú csőcsavarzat QBLL-1/4-5/32-U

Cikkszám: 564672

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	0.118 "
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	L-shape, long
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	8.851 ft-lbf
Gyártmány súlya	1.122 oz
Felfogási mód	External hexagon 9/16
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT külső menet
Pneumatikus csatlakozás 2	5/32" külső átmérőjű csőhöz
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz PBT
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes