

vakdugó
QBC-1/2H-U
Cikkszám: 564789

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Blanking plug
Csomagolási egység	10
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.106 oz
Pneumatikus csatlakozás 1	Push-in sleeve diameter 1/2"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Anyag megjegyzés	RoHS konform