

dugaszolható csatlakozó

CRQS-3/8-1/2-U

Cikkszám: 565324

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 0.413 " |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukció | Egyenes alak |
| Csomagolási egység | 1 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.4 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 14 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 203 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - különösen erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 150 °C |
| Max.meghúzási nyomaték | 13.276 ft-lbf |
| Gyártmány súlya | 1.118 oz |
| Alkalmazható vezetékek | PFAN |
| Felfogási mód | External hex 13/16 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 3/8 NPTF külső menet |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/2" külső átmérőjű csőhöz |
| Ambient temperature Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material release ring | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |