


# I csőcsavarzat

## CRQSL-1/4-3/8-U

Cikkszám: 565330

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	0.335 "
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	L-shape
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.4 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 203 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Max.meghúzási nyomaték	11.801 ft-lbf
Gyártmány súlya	1.376 oz
Alkalmazható vezetékek	PFAN
Felfogási mód	External hex 21/32
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPTF külső menet
Pneumatikus csatlakozás 2	3/8" külső átmérőjű csőhöz
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material release ring	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes