


# fedőlap VABB-L1-10-S

Cikkszám: 566462

★ Sztenderd termék program

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	10.5 mm
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	10 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover plate	PA