


csatlakozó lécc

VABM-L1-10AS-M5-14

Cikkszám: 566532

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	10.5 mm
Szelephelyek max.száma	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés	1.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.45 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	3 Nm
Gyártmány súlya	122 g
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	M5
Pneumatikus csatlakozás 5	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet