


kábel csatlakozó aljzattal NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

Cikkszám: 566659

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	16 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	H csatlakozási elrendezés
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Retesz
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 60 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	3 A
Kábelhossz	1 m
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelszerkezet	2x0,14
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Érvégek	Köpeny eltávolítva Tompára levágva
Védettség	IP40
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	POM
Ház színe	fekete
Material electrical contact	Réz ötvözet Ónozott
Material insulation	PVC