

elektromos csatlakozólap

VAVE-L1-1S3-LR

Cikkszám: 566721

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Polaritás felcserélése elleni védelem	üzemi feszültséghez
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás Tartóáramcsökkenés
Jelállapot kijelzése	LED
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Szennyeződés foka	3
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	1.6 g
Elektromos csatlakozás	2 sarkú aljzat
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	Clip
Ház színe	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA