


elektromos csatlakozólap

VAVE-L1-1VL2-LP

Cikkszám: 566723

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Polaritás felcserélése elleni védelem	bipoláris
Kiegészítő funkciók	Szikraoltás
Jelállapot kijelzése	LED
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V 12 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Szennyeződés foka	3
Bővített környezeti hőmérséklet	-5 - 60 °C
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	7.8 g
Csatlakozó keresztmetszet	0.14 mm ²
Elektromos csatlakozás	Sodrott huzal
Kábelhossz	1 m
Érvégek	Érvég hüvely
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	Clip
Ház színe	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA