


# mérő modul CPX-CMIX-M1-1

Cikkszám: 567417

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnózis	Channel and module-oriented diagnostics
Rövidzár védett	igen
Készülék-orientált diagnózis	Kisfeszültségű modulok Kisfeszültségű mérőrendszer a helyi 7 szegmenses kijelzőn keresztül
Modulok max. száma	9
Kijelző	Hétszegmenses kijelző
Állapotjelzők	LED sárga = PL(Power Last) LED piros = hiba
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Hálózat kiesés áthidalása	10 ms
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	80 mA
Engedély	C-Tick
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	140 g
Tengelyek áramutanként	1
Tengely-áramutak száma	1
Max. vezetékhoossz	30 m
Control-Interface elektromos csatlakozás	aljzat M9 5 sarkú
Control-Interface	digitális CAN-Bus Festo protokollal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű